



## Bezkontaktná skúšačka napätia



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473010
GTIN	4045197554239
Trieda položky	42I

### Popis

**Prevedenie:**

Kompaktné dvojzložkové plastové teleso s integrovanou LED baterkou. Hrot s optickým indikátorom napätia, zmena farby (zelená na červenú), prídavný akustický signál. Ľahko sa prenáša, zmestí sa do každej tašky.

**Funkcia:**

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s  $\varnothing > 1$  mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

**Použitie:**

Bezdotykové rozpoznanie vodičov pod napätím, napr. u káblov, zásuviek, prípojných krabíc, atď.

**Norma:**

**IEC/EN 61010-1.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane 2 batérií 081551 veľ. LR3.

### Technický opis

Oblasť pre zobrazovanie AC	50 - 1000 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 40
Kategória prepätia	CAT IV/1000 V
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Skúšačka napätia

---

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3