

Garant**Valcový upínač tlmené vibrácie, Valcová stopka, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210551 25
GTIN	4045197662309
Trieda položky	21Z

Popis**Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

Systém obvodovej hádzavosti $\leq 10 \mu\text{m}$ vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

S TK jadrom, bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Maximálna hĺbka frézovania = $L_1 + l$; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Technický opis

Vonkajší Ø D_1	24,8 mm
Stopka Ø D_s h ₆	25 mm
Pre Ø vyvrtavacej hlavy D	25 mm
Úžitková dĺžka L_1	63 mm
odporúčaný ťahovací moment	35 Nm
Celková dĺžka L	120 mm
Séria	TopCut
Upínač	Valcová stopka
Vnútorne chladenie	áno

Druh produktu

Upínač skrutkovacej frézy