



Vnútorne presné meracie zariadenie pre slepé otvory SS, Rozsah merania: 20-50mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435120 20-50
GTIN	2050001037817
Trieda položky	46D

Popis

Prevedenie:

Dvojbodový porovnávaci merací prístroj, založený na **vyhotovení Schwenk. Schwenk základný otvor SS**. Na meranie základných otvorov a strediacich výstupkov. Posuvné meradlo a pohyblivý snímací čap s karbidovým hrotom.

Rozsah balenia:

Vnútorne presné meracie zariadenie **bez** zobrazovacieho prístroja a nastavovacích krúžkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežným chodom č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.

Technický opis

Počet posuvných meradiel	3
Vzdialenosť odo dna otvoru h	1,5 mm
Rozsah merania	20 - 50 mm
Hĺbka merania	77 mm

Rozsah merania posuvného meradla	20 – 30; 30 – 40; 40 – 50 mm
Centrovací tanier Šírka	18 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

Kalibrácia Presný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023210 60
Kalibrácia DAkkSPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 60	023220 60

Príslušenstvo

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 36	484030 36
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 46	484030 46
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 44	484030 44
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 35	484030 35
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 40	484030 40
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 22	484030 22
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 32	484030 32
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Digitálny číselník Odčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 30	484030 30
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10

Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 20	484030 20
Úchylkomer s ľavožeňnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 25	484030 25
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 34	484030 34
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 26	484030 26
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 45	484030 45
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 42	484030 42
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 28	484030 28
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 24	484030 24
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 38	484030 38