



Vnútrotný presný merací prístroj TK bez číselníkového úchylkomeru SU, Rozsah merania: 50-100mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	435050 50-100
GTIN	2050001046581
Trieda položky	46F

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne \varnothing vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.

Pevné meracie čapy **osadené tvrdým kovom.**

Použitie:

Na presné meranie \varnothing otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútrotných profilov.

Rozsah balenia:

Vnútrotný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Upozornenie:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.

Technický opis

Počet meracích kotúčov	3
Hĺbka merania	180 mm
Rozsah merania	50 - 100 mm
Počet meracích čapov	11
Opakovateľnosť bez odchýlkomera	0,5 µm
Centrovací tanier Šírka	45 mm
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C4
Druh produktu	2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Služby

KalibráciaPresný vnútorný merací prístroj (typ B + C) maximálny rozsah merania 160	023210 160
---	------------

Príslušenstvo

Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 70	484030 70
Predĺženie pre dotykový senzor Dĺžka L 10	434920 10
Indukčný presný úchylkomer Extramess Typ 2001	434670 2001
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 60	435096 60
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1500	435142 1500
Predĺženie pre zväčšenie rozsahu meraní Dĺžka 50	435143 50
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 80	484030 80
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 55	484030 55
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 2000	435142 2000
Adpatér pre 2-bodové vnútorné meracie prístroje1 kus Typ 35-90	439914 35-90
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 95	435086 95

Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 750	435142 750
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 50/1	434674 50/1
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 2,5	435109 2,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 90	484030 90
Úchylkomer s ľavožežnou stupnicou Rozsah merania 10	434807 10
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 3	435109 3
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 60	484030 60
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 10	484030 10
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 75	435086 75
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 85	435096 85
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 65	435096 65
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 70	435086 70
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 85	435086 85
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 100	484030 100
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 90	435096 90
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 55	435096 55
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 65	484030 65
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 75	435096 75
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 80	435096 80
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 95	435096 95
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 100	435096 100

Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 2	435109 2
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 250	435142 250
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 95	484030 95
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 100	435086 100
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 90	435086 90
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 1000	435142 1000
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 250/10	434674 250/10
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 80	435086 80
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 0,5	435109 0,5
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 65	435086 65
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 50	435096 50
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 50	435086 50
Digitálny číselníkOdčítanie 0,0005 mm Rozsah merania 12,5	434322 12,5
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 60	435086 60
Predĺženie na meranie hĺbky Dĺžka 500	435142 500
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 25/0,5	434674 25/0,5
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 75	484030 75
Nastavovací krúžokDIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 50	484030 50
Presný odchýlkomer ± rozsah merania / odčítanie 130/5	434674 130/5
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmOceľ merací Ø 55	435086 55
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 1	435109 1
Merací kolík pre rozsah merania 50 - 100 mmTK merací Ø 70	435096 70
Merací kotúč pre rozsah merania 50 – 100 Hrúbka 1,5	435109 1,5

Nastavovací krúžok DIN 2250 C Menovitý rozmer Ø 85

484030 85