

 Mahr**Zásuvná indukčná sonda na meranie dĺžky, Typ: 1300MA****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434750 1300MA
GTIN	4059192016432
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Indukčný dotykový snímač na meranie dĺžky, ktorý je kompatibilný s polmostami Mahr alebo Tesa. Veľmi robustný, guľôčkovo vedený a tienový pomocou zliatiny nikla a železa proti vplyvom EMK. Veľmi vysoká linearita v celom rozsahu merania. Kábel je možné zalomiť priloženou krytkou. Pripojenie stlačeného vzduchu 90°.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni. So zásuvným pripojením priamo na snímači – ideálne pre meracie prístroje.

Rozsah balenia:

Vrátane návodu na obsluhu, pripájacieho kábla (2,5 m).

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny na meranie sily, predlžovací kábel.

Technický opis

Odchýlka linearity pri $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Kompatibilita	Mahr
Opakovateľnosť	0,1 μ m
Odchýlka linearity pri $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m
Rozsah merania	± 2 mm
Meracia sila na elektrickom nulovom bode	0,75 \pm 0,15 N

Označenie výrobcu	P 1300MA
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Snímač