

 Mahr

**Páčkový úchylkomer, dĺžka dotykového ramienka 9,1 mm, Rozsah merania v jednom smere / Ø púzdra: 0,07/40mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	436422 0,07/40
GTIN	4059192013660
Trieda položky	43A

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko presné pákové meradlá v praktickom, robustnom vyhotovení. Puzdro a rybinové nosné prizmy sú vyrobené z jedného kusu, vďaka čomu je upnutie obzvlášť pevné. Ochrana proti korózii vďaka matnému chrómovaniu krytu. **Odčítanie 1/1000 mm.**

### Použitie:

Ako presné porovnávacie meracie zariadenie na kontrolu menovitých rozmerových odchýlok na kontrolu sústrednosti, vnútorné merania, kontrolu rovnobežnosti a rovinnosti, ako aj na vyrovnávanie obrobkov.

### Rozsah balenia:

Vrátane upínacieho hrdla Ø 8 mm.

### Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.436510, centrovací držiak č.436512, klbový merací stojan č.359680.

### Náhradný diel:

Na požiadanie sú k dispozícii náhradné snímače s HM alebo rubínovou guľôčkou.

## Technický opis

Meracia sila	0,2 N
Odčítanie	0,001 mm
Rozpätie chyby v reverzibilite $f_u$	2 $\mu$ m
Celkové rozpätie odchýlka $f_{ges}$	4 $\mu$ m
Ø puzdra	40 mm
Rozpätie odchýlky $f_e$	3 $\mu$ m
Rozsah merania na smer	0,07 mm
Rozsah natočenia	2×110 Stupeň
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Dĺžka ramena sondy	9,1 mm
Ø meracej guľôčky	2 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	C5
Druh produktu	Páčkový odchýlkomer

## Služby

Kalibrácia Páčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023330 ANALOG
Kalibrácia DAkkSPáčkový odchýlkomer Typ ANALOG	023340 ANALOG

## Príslušenstvo

Strediaci držiak Typ	436512
Kľbový merací statív Akčný rádius 120	359680 120
Štvorcový držiak na malé tlačidlá	436510
THM snímač dĺžka ramena 9,1 mm Ø meracej guľôčky 2	436423 2