

Nástrčná stopka MK, precízne prevedenie, MK / unášací kužel: 4/24



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	342600 4/24
GTIN	4045197308672
Trieda položky	33A

Popis

Prevedenie:

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobá vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

So stopkou MK a vyrážačom.

Precízne vyhotovenie má najvyššiu presnosť radiálneho hádzania a je odporúčané pre samosvorné vysokovýkonné skľučovadlá č. 341000.

Použitie:

Na upnutie skľučovadiel na vrtáčky, sústruhy, prípravky atď.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technický opis

Kužel' vrtacieho skľučovadla DIN 238	B 24
Morse kužel' (MK) Veľkosť	4
Ø kužela D	23,825 mm
Druh produktu	Upínač vrtacieho skľučovadla