

HOLEX**Nástrčná stopka s vonkajším závitom, MK / unášací kužel: 2/12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	342700 2/12
GTIN	4045197294920
Trieda položky	32X

Popis**Prevedenie:**

Celokalená a brúsená presne podľa stúpania. Dlhodobá vysoká presnosť obvodovej hádzavosti, keďže do kaleného povrchu nepreniknú žiadne triesky a ľahké nárazy nespôsobujú žiadne zárezy.

Precízne vyhotovenie so stopkou MK a vnútorným ťahovacím závitom.

Použitie:

Na upínanie vrtacích skľučovadiel na frézovacích strojoch s Morse kuželom.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Technický opis

Ø kužela D	12,065 mm
Morse kužel (MK) Veľkosť	2
Vnútorný ťahovací závit	M10
Kužel vrtacieho skľučovadla DIN 238	B 12
Druh produktu	Upínač vrtacieho skľučovadla