

Garant

**Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, so závitom, Ø D / počet čepielok Z:
24,7/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215570 24,7/4
GTIN	4045197409225
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz **s otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky oceľové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M12
Ø rezných hrán D _c	24,7 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1335..
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	47,4 mm
Vítacie cirkulárové frézy a _p	1,9 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	46,4 mm
Uhol rampy α _{max}	0,9 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α _{max}	19,2 mm
Séria	Softcut®
Ø D ₃	21,7 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219826
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2