



## Magnetický merací statív s jemným nastavovaním na stĺpiku, Typ: N3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	441190 N3
GTIN	7290005395062
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

3-bodové upevnenie meracej tyče s veľmi krátkymi upínacími dráhami pre najvyššie pohodlie počas ovládania. Veľmi malá sila ruky vytvorí trvalé stabilné upevnenie.

Masívne dimenzovaná tyč pre najvyššiu systémovú pevnosť. Vario upevnenie meracieho zariadenia pre  $\varnothing$  stopky 6mm, 8mm, 3/8 palca, páčkové úchylkomery s rybinovým vedením a odchýlkomermi s očkom na zadnej stene.

#### Jemné nastavenie na uchytení číselníkového odchýlkomeru.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Uchytenie číselníkového odchýlkomera č. 440401.

### Technický opis

Pripojovací závit	M10×1,25 vonkajší závit
Dĺžka magnetického podstavca	120 mm
Prilnavosť	1300 N
$\varnothing$ priečného ramena D <sub>1</sub>	16 mm

Výška magnetického podstavca	55 mm
Šírka magnetického podstavca	50 mm
Dĺžka priečneho ramena L <sub>1</sub>	225 mm
Ø stĺpov D <sub>2</sub>	18 mm
Výška stĺpov L <sub>2</sub>	350 mm
Druh produktu	Merací statív

## Príslušenstvo

Podstavec pre statív Typ F	442120 F
Podstavec pre statív Typ 2	442140 2
Upínanie stĺpika pre univerzálne meracie statívy pre Ø tyče meracieho stojana 16/18	440351 16/18
Podstavec pre statív Typ 2	442120 2
Vario držiak číselníka Typ FA1500	440401 FA1500