

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 125/9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
Uhol rampy α_{max}	0,5 Stupeň
Počet rezných hrán Z	9
Séria	HELI3MILL
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	249 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,3 mm

vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Ø D ₃	120,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	245 mm
Ø rezných hrán D _c	125 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	1501,11 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D125-9-40-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rhová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 2	229696 2
--	----------