


**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 40/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Trieda položky	19D

**Popis**
**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

**Náhradný diel:**

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický opis**

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	2 Stupeň
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
Ø $D_3$	35,6 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	75 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $a_p$	4 mm
Počet rezných hrán Z	4

Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	375,13 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Séria	HELI-3-MILL
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø $D_{\max}$	79 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D040-4-16-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 1	229696 1
--	----------