

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 50/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

**Náhradný diel:**

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický opis**

Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	3,9 mm
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Ø $D_3$	45,6 mm
Ø rezných hrán $D_c$	50 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	1,6 Stupeň
Počet rezných hrán Z	5

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	468,99 mm
Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	95 mm
Séria	HELI-3-MILL
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	22 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D050-5-22-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 1	229696 1
--	----------