

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 63/5Smm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 63/5S
GTIN	7291075313055
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický opis

Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	3,8 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	121 mm
Séria	HELI-3-MILL
Uhol rampy α_{max}	1,2 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Počet rezných hrán Z	5

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	625,39 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
\varnothing rezných hrán D_c	63 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	27 mm
Celková dĺžka L_{celk}	45 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D063-5-27-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rhová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielna Typ 2	229696 2
---	----------