

**Vyrovnávací skrutková podpera, najvyššia výška podložky: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	374480 115
GTIN	4020772086510
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

- Citlivé vyrovnanie cez jemný závit M 30x1,5. Pevná klzná vložka zabraňuje spoločnému otáčaniu a posúvaniu obrobku počas vyrovnávania.
- V strediacom otvore sa môžu použiť dodané valcové kolíky Ø12x50mm a Ø12x80 mm, tým sa zvýši konštrukčná výška o 30, príp. 60mm.
- Keď sa strediacia platňa č.375030 vloží pod vyrovnávaciu skrutkovaciu podperu, tak je v kombinácii s inými skrutkovacími podperami možná úložná výška až cca 1 370mm.

Upozornenie:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom Ø 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

Technický opis

Ø spodného dielu	50 mm
najmenšia výška podložky	75 mm
najvyššia výška podložky	115 mm
Nosnosť	30 kN

Hlava SW	46 mm
Typ	6415
Druh produktu	Skrutkovacia podpera