



## NEODO plochá/rohová fréza, stopka Weldon, $\varnothing$ DC / počet čepielok Z: 25/3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predpracovanie najmä ocelových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Technický opis

$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka $L_{celk}$	95 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	5 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	SZ.U0804..
Séria	NEODO
Označenie výrobcu	S890 ESZ D25-3-W25-R08

Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 3	229696 3
--	----------