

**NEODO plochá/rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 125/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225760 125/12
GTIN	7291075440164
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predpracovanie najmä oceľových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	SZ.U0804..
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	5 mm
Počet rezných hrán Z	12
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
Séria	NEODO

Označenie výrobcu	S890 FSZ D125-12-40-R08
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 3	229696 3
--	----------