

**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 100/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

Dĺžka goliera L_1	26,5 mm
Počet otočných rezných platničiek	10
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	26 mm
Séria	HELI-SLOT
Ø rezných hrán D_c	100 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	10
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Šírka štrbiny a_p	14 mm
Označenie výrobcu	FDN D100-14-27-XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------