



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, so závitom, Ø DC / počet čepielok Z: 42/6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221104 42/6
GTIN	7291075393347
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Ø rezných hrán D_c	42 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
Montážny závit M	M16
Séria	LOGIQ-4-FEED
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	83 mm
Ø D_3	34,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	76,6 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	32,6 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,8 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------