

**Garant****CC.T 09T302, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260148 HB7120-1
GTIN	4045197817181
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie