

**Garant****CC.T 120404, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie