

**NEODO plochá/rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 32/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predpracovanie najmä ocelových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Počet rezných hrán Z	4
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	SZ.U0804..
Celková dĺžka L_{celk}	32 mm
Séria	NEODO

Označenie výrobcu	S890 FSZ D032-04-16-R08
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 3	229696 3
--	----------