

Garant**CC.T 120408, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Typ	HB7120-1
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie