

**Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 125/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný systém roviného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna **hospodárnosť** vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	12
maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub>	134,4 mm
vhodná otočná rezná platnička	SYHU0704..
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	125 mm

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4,6 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
Označenie výrobcu	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	50 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Čelná fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 4	229695 4
---	----------