



Vyrovnávací klin "Hercules", najvyššia výška podložky: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	374900 125
GTIN	4020772072780
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná konštrukcia; tvárna liatina a oceľ zušľachtené. **Brúsené klinové plochy umožňujú citlivé a rovnomerné výškové nastavenie** s presnosťou viac ako 1/10 mm. Nastavenie výšky sa môže vykonávať so skrutkou s ryhovanou hlavou alebo šesťhranným čapovým kľúčom. Dvojité pôsobenie poskytuje veľký zdvih a presný vertikálny pohyb bez bočného posúvania.

Použitie:

Obzvlášť na práce po náryse pri ťažkých odliatkoch alebo výkovkoch na veľkých obrábacích strojoch.

Rozsah balenia:

Vrátane vymeniteľného guľového nadstavca č. 375000.

Upozornenie:

Plochá podložka obrobku s centrovacím otvorom \varnothing 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

Technický opis

Nosnosť	100 kN
Dĺžka ložnej plochy	125 mm
najmenšia výška podložky	100 mm

Šírka ložnej plochy	115 mm
najvyššia výška podložky	125 mm
Prestavenie výšky na otočenie vretena	1,16 mm
Typ	6460
Druh produktu	Klin