



HELI3MILL rohová fréza, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 32/4Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Séria	HELI-3-MILL
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	60,4 mm
Uhol rampy α _{max}	2,1 Stupeň
Celková dĺžka L _{celk}	200 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	63 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a _p	3,3 mm
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	220,9 mm
Počet rezných hrán Z	4

Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Ø D ₃	28 mm
Označenie výrobcu	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------