

**HELI3MILL rohová fréza, stopka Weldon, Ø DC / počet čepielok Z: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226481 25/3
GTIN	7291075313918
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	46,4 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s h6	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	95 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	3,4 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	25 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	49 mm
Ø D ₃	21 mm

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	159,9 mm
Séria	HELI-3-MILL
Uhol rampy α_{\max}	2,9 Stupeň
Označenie výrobcu	HM390 ETP D25-3-W25-10
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------