

PLANOLITH**Univerzálny presný merací stôl s kĺbovým ramenom 3-D NOGA, Dĺžka x šírka stola: 400X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Meracia plocha diamantovo lapovaná vrátane skúšobného certifikátu. Masívne 3D kĺbové rameno s mechanickým centrálnym upínaním. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Rýchle a jednoduché polohovanie. Univerzálne upínanie odchýlkomera. S jemným nastavením, pre upínacie stopky \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 palca a meracie prístroje s rybinovým vedením.

Technický opis

Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	113 mm
Hmotnosť	17,5 kg
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	133 mm
Pripojovací závit	M8
Akčný rádius 3-D kĺbové rameno	290 mm
Norma	DIN 876/1

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	D1
Druh produktu	Merací stôl

Služby

KalibráciaMerací stôl maximálna veľkosť stola 400X400	024580 400X400
---	----------------

Príslušenstvo

3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM