

PLANOLITH**Univerzálny presný merací stôl s kĺbovým ramenom 3-D NOGA, Dĺžka x šírka stola: 400X400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Meracia plocha diamantovo lapovaná vrátane skúšobného certifikátu. Masívne 3D kĺbové rameno s mechanickým centrálnym upínaním. Plynule nastaviteľná upínacia sila s vysokou stabilitou. Rýchle a jednoduché polohovanie. Univerzálne upínanie odchýlkomera. S jemným nastavením, pre upínacie stopky Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 palca a meracie prístroje s rybinovým vedením.

Technický opis

Hmotnosť	28 kg
Akčný rádius 3-D kĺbové rameno	600 mm
Dĺžka Kĺbové rameno L ₂	223 mm
Pripojovací závit	M10x1,25
Dĺžka Kĺbové rameno L ₁	287 mm
Norma	DIN 876/1

Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Kalibrácia	D1
Druh produktu	Merací stôl

Služby

KalibráciaMerací stôl maximálna veľkosť stola 400X400	024580 400X400
---	----------------

Príslušenstvo

3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM