

**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 80/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technický opis**

efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	10
Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Počet otočných rezných platničiek	10
Séria	HELI-SLOT
Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e max}$	22,5 mm

Dĺžka goliera L <sub>1</sub>	27 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Šírka štrbiny a <sub>p</sub>	10 mm
Označenie výrobcu	FDN D080-10-22-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------