

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226486 50/4
GTIN	7291075314083
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Ø D ₃	46 mm
Séria	HELI3MILL
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	99 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	96,4 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	386,69 mm

Počet rezných hrán Z	4
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Uhol rampy α_{max}	1,2 Stupeň
\varnothing rezných hrán D_c	50 mm
Výťacie cirkulárové frézy a_p	3,1 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTP D050-4-22-10
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------