

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 50/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226486 50/6
GTIN	7291075314090
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	386,69 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,2 Stupeň
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Ø D ₃	46 mm
Počet rezných hrán Z	6

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	96,4 mm
\varnothing rezných hrán D_c	50 mm
Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	99 mm
Vřtacie cirkulárové frézy a_p	3,1 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	22 mm
Séria	HELI3MILL
Označenie výrobcu	HM390 FTP D050-6-22-10
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------