




Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti s brúsenou meracou plochou bez úchylkomeru, Výška hrotu: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443000 150
GTIN	4030234000305
Trieda položky	46K

Popis

Prevedenie:**Merací statív:**

S jemným nastavením a upínacím otvorom 8 H7. Priečne rameno je do výšky a do všetkých strán ľubovoľne nastaviteľné.

Koníky:

Posuvné. Ľavý koník s pevným hrotom, pravý koník s pohyblivým hrotom.

Merací stôl:

Presne brúsený, s 2 T-drážkami. Na upnutie koníkov (tolerancia H7), príp. meracieho statívu.

Rovinnosť podľa DIN 876/1.**Použitie:**

Na meranie presnosti radiálneho a axiálneho hádzania, ako aj na porovnávaciu skúšku súbežnosti a priemeru.

Rozsah balenia:

Merací stôl, merací statív Koníky bez priziem.

Technický opis

Ø pinoly	22 mm
Základná doska Dĺžka	700 mm
Základná doska Šírka	180 mm

Hmotnosť	38 kg
Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov	±0,01 mm
Ø stĺpov	22 mm
Výška hrotu	150 mm
Vzdialenosť hrotov maximálna	450 mm
Výška stĺpa	250 mm
celková výška bez meracieho statívu	250 mm
Dĺžka priečneho ramena	125 mm
Ø priečneho ramena	16 mm
T-Šírka drážky H7	12 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
maximálne zaťaženie na pár	20 kg
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

Príslušenstvo

Dvojica rolovacích stojanov pre výšku stredu 100	443160 100
Dvojica nastaviteľných výšok pre maximálny Ø obrobka 65	443050 65