

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 80/11Smm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226486 80/11S
GTIN	7291075314168
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Séria	HELI3MILL
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	159 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a _p	3,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	156,4 mm
Počet rezných hrán Z	11

Ø D ₃	76 mm
Uhol rampy α _{max}	0,8 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	80 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	515,62 mm
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTP D080-11-27-10
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------