



## HELI3MILL rohová fréza, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 40/4mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Trieda položky	19D

### Popis

#### Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

#### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Technický opis

Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	79 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	357,26 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	130 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	75 mm
Séria	HELI-3-MILL
Vŕtacie cirkulárové frézy a <sub>p</sub>	4 mm
Ø D <sub>3</sub>	35,6 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	40 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm

vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub>	30 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	2,1 Stupeň
Označenie výrobcu	HM390 ETD D040-4-C32-15
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 1	229696 1
--	----------