



HELI3MILL rohová fréza, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 50/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	99 mm
Celková dĺžka L _{celk}	130 mm
Ø rezných hrán D _c	50 mm
Uhol rampy α _{max}	1,6 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁	40 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	468,99 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	95 mm
Ø D ₃	45,6 mm

Vřtacie cirkulárové frézy a _p	3,9 mm
Séria	HELI-3-MILL
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Označenie výrobcu	HM390 ETD D050-4-C32-15
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 1	229696 1
--	----------