

**Snímač hrán 3D so svetelným ukazovateľom dlhé, Ø upínacej stopky: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359078 20
GTIN	4260192270520
Trieda položky	38D

**Popis****Prevedenie:**

Pružne uložená dotyková guľôčka chráni zariadenie pre poškodením, ak je nájazd príliš silný. Funkčné časti tvrdené a brúsené.

Presnosť dotykového snímania  $\pm 0,005$  mm.

**Funkcia:**

Pri **kontakte dotykovej guľôčky a kovového obrobku** batérie rozsvietia svetidlo = rozpoznanie referenčného bodu.

**Použitie:**

- **Vyrovňavanie referenčných plôch obrobku alebo hrán.**
- **Stanovenie dotykových stredových bodov centricky k pracovnému vretenu.**

Pri dotykovom snímaní v osi Z sa musí zistiť a zohľadniť referenčná dĺžka v prednastavovacom prístroji.

**Rozsah balenia:**

Vrátane špeciálnej batérie č. 081560 A23.

**Technický opis**

Celková dĺžka	167 mm
Ø upínacej stopky	20 mm

Ø dotykovej guľôčky	10 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 A23
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Snímač

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií A23	081560 A23
--	------------