

Garant

**Rohová fréza 90° GARANT Softcut® MTC, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:
100/12mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215575 100/12
GTIN	4045197409416
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Presná rohová fréza s nerovnakým rozstupom pre hladký chod, najvyššiu presnosť a rezný výkon. **Nová generácia** vysokovýkonných rohových fréz s **otočnými reznými doštičkami a geometriou s redukovanou reznou silou, aby bolo možné použiť MTC pri práci v nestabilných podmienkach alebo na vretená s nižším výkonom pohonu.**

Použitie:

Na rohové frézovanie do výrazných hĺbok, aj do plného materiálu. Univerzálne použitie na všetky ocelové materiály vrátane nehrdzavejúcich ocelí a ocelí odolných proti kyselinám.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornenie:

Pred použitím výmenných doštičiek s polomerom väčším ako 2 mm je potrebné modifikovať lôžko doštičky.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1335..
Ø rezných hrán D_c	100 mm
Počet rezných hrán Z	12
Uhol rampy α_{max}	0,18 Stupeň
Vítacie cirkulárové frézy a_p	2,1 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	94,5 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	197 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	198 mm
Séria	Softcut®
Ø D_3	97 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
8IP

674252 8IP

211750 2,2

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 2,2

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne

219826