

**Snímač hrán, Ø snímacej hlavy: 10/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	359000 10/4
GTIN	4045197350244
Trieda položky	38D

**Popis****Prevedenie:**

Snímacia hlava je pružne spojená s upínacou stopkou pomocou pružiny a umožňuje **presnosť vyrovnania na 0,01 mm.**

Všetky časti sú celé kalené a brúsené. S odsadenou snímacou hlavou 10 a 4 mm Ø.

**Prevedenie reklamného textu:**

**Presnosť vyrovnávania 0,01 mm.**

**Použitie:**

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán.

Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

**Použitie reklamného textu:**

Na vyrovnávanie východiskových plôch obrobku alebo hrán. Počet otáčok vretena cca 600 1/min.

**Technický opis**

Ø upínacej stopky	10 mm
Ø snímacej hlavy	10 mm
Celková dĺžka	90 mm

Druh produktu

Snímač

**Príslušenstvo**Náhradná pružina pre snímač hrán ØxCelková dĺžka  
2,6X25

359010 2,6X25

Náhradná pružina pre snímač hrán ØxCelková dĺžka  
4,6X40

359010 4,6X40