


CCMT 09T308, Typ: IC807**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Séria	ISOTURN
Typ	IC807
Lamač triesok	M3P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Označenie výrobcu	CCMT 09T308-M3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie