


**CCMT 09T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260103 IC807
GTIN	7291075350999
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Posuv f	0,06 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Lamač triesok	F3M
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Typ	IC807
Séria	ISOTURN
Označenie výrobcu	CCMT 09T304-F3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie