

**CCMT 09T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Lamač triesok	M3M
Typ	IC807
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm

Séria	ISOTURN
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Označenie výrobcu	CCMT 09T304-M3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie