

**DCMT 11T308, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Trieda položky	26B

**Popis****Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Počet výmien/rezných hrán	2
Séria	ISOTURN
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	F3P
Typ	IC807
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,15 - 2 mm
Označenie výrobcu	DCMT 11T308-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie