

**DCMT 11T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 2 mm
Lamač triesok	F3P
Typ	IC807
Séria	ISOTURN
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Označenie výrobcu	DCMT 11T304-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie