

**DCMT 11T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Typ	IC807

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Lamač triesok	M3P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Séria	ISOTURN
Označenie výrobcu	DCMT 11T304-M3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie