

**VCMT 160402, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	F3P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 245 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,8 mm

Typ	IC807
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160402
Séria	ISOTURN
Označenie výrobcu	VCMT 160402-F3P IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie