

Garant**Vlasový príložný uholník nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 150X100mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Trieda položky	41G

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kuželovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene. Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

So silným dorazovým ramenom.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.

Technický opis

Dĺžka dlhého ramena	150 mm
Prierez ramena krátkeho ramena	22×12 mm
Prierez ramena dlhého ramena	22×4 mm
Pravouhlosť	0,004 mm
Dĺžka krátkeho ramena	100 mm
Norma	DIN 875/00

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	F1
Druh produktu	Vlasový uholník

Služby

Kalibrácia Plochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 300	025000 300
Kalibrácia DAKKSPlochý, dorazový a vlasový uholník maximálna dĺžka ramena 750	025010 750