

**DCMT 11T304, Typ: IC807****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260511 IC807
GTIN	7291075423761
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	IC807
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 3 mm
Lamač triesok	M3M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Séria	ISOTURN
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 80 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Označenie výrobcu	DCMT 11T304-M3M IC807
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie