

**CNMG 120408, Typ: IC6025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Trieda položky	26B

Popis**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Typ	IC6025
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	F3M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 230 m/min
Označenie výrobcu	CNMG 120408-F3M IC6025
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie