

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer s hranolovou nákovou, Rozsah merania: 10-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:**

S hranolovou nákovou na meranie trojhranných, príp. päťhranných obrobkov. Lakovaný merací strmeň. Stúpanie vretena korigované podľa uhla hranola. **3-hranné** s prizmovým uhlom 60°.

Použitie:

Na meranie náradia s **3 alebo 5 ostriami** (frézy, výstružníky).

Rozsah balenia:

Vrátane nastavovacej mierky.

Technický opis

Rozsah merania	10 - 25 mm
Ø vretena	6,35 mm
Ø meracieho bubna	18 mm
Prizmový uhol	60 (3-hranná) Stupeň
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Odčítanie	0,01 mm
Kalibrácia	B8
Norma	DIN 863
Meracia technika	analogová

Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer
Služby	
Kalibrácia Závitový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny menovitý rozmer 100	022320 100